

# Bobina do solenoide VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME

Número de referência: 8118325

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                          | Valor                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de atuação                                         | Elétrico                                                                                                  |
| Posição de montagem                                     | Qualquer um                                                                                               |
| Indicação da posição de comutação                       | não                                                                                                       |
| Ciclo de funcionamento                                  | 100%                                                                                                      |
| Classe de isolamento                                    | H                                                                                                         |
| Características da bobina                               | 110V CC: 1,8W<br>110V CA: 40/65 Hz, potência 1,8 VA                                                       |
| Flutuações permissíveis da tensão                       | -15% / +10%                                                                                               |
| Certificação de proteção contra explosões fora da UE    | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                                                                                |
| Prevenção e proteção contra explosões                   | Zona 1 (BR)<br>Zona 21 (BR)                                                                               |
| Autoridade emissora do certificado                      | INMETRO DNV 17.0042X                                                                                      |
| Tipo de proteção contra ignição para gás                | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb                                                                                |
| Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira | Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db                                                                        |
| Ex-temperatura ambiente                                 | T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C<br>T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C<br>T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C |
| Em conformidade com LABS                                | VDMA24364 zona III                                                                                        |
| Nível de proteção                                       | IP65                                                                                                      |
| Peso do produto                                         | 330 g                                                                                                     |
| Ligação elétrica                                        | Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5                                                     |
| Observação sobre os materiais                           | Em conformidade com a RoHS                                                                                |