

**Guia do coletor**  
**VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR**  
Número de referência: 573932

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensão da largura                                    | 10.5 mm                                                                                                                                             |
| Posição de montagem                                    | Qualquer um                                                                                                                                         |
| N.º máx. de posições da válvula                        | 24                                                                                                                                                  |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                                                     |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                   |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni |
| Classe de sala limpa                                   | Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                                                                          |
| Temperatura de armazenamento                           | -20 °C...60 °C                                                                                                                                      |
| Peso do produto                                        | 1148 g                                                                                                                                              |
| Conexão de ar piloto 12/14                             | M5                                                                                                                                                  |
| Conexão do escape de ar piloto 82/84                   | M5                                                                                                                                                  |
| Conexão pneumática 1                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 2                                   | M7                                                                                                                                                  |
| Conexão pneumática 3                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 4                                   | M7                                                                                                                                                  |
| Conexão pneumática 5                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                          |
| Material do guia do coletor                            | Liga de alumínio forjada                                                                                                                            |