

# Manga de encaixe NPQH-D-S12-E-P10

Número de referência: 578321

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                              | Padrão                                                                                                         |
| Largura nominal                                      | 10 mm                                                                                                          |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                                    |
| Desenho                                              | Desenho reto                                                                                                   |
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                                                             |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                                              |
| Observação sobre a pressão operacional               | Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C                                                                                   |
| Autoridade emissora do certificado                   | NSF C0523185                                                                                                   |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Água (líquida, sem gelo)                                |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo                                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 3 - Risco de corrosão alto                                                                                     |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                              |
| Classe de sala limpa                                 | Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1 |
| Alimentação segura                                   | Ver declaração de conformidade<br>NSF/ANSI 169                                                                 |
| Temperatura ambiente                                 | 0 °C...150 °C                                                                                                  |
| Peso do produto                                      | 16.1 g                                                                                                         |
| Conexão pneumática 1                                 | Manga de encaixe Ø 12 mm                                                                                       |
| Conexão pneumática 2                                 | Manga de encaixe Ø 12 mm                                                                                       |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                                     |
| Material da caixa                                    | Latão niquelado quimicamente                                                                                   |