


Servo drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Número de referência: 8168593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	10 oC...40 oC
Peso do produto	155 g
Nível de proteção	IP00
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Acoplamento do barramento de campo	Ethernet
Número de entradas lógicas digitais	9
Número de saídas lógicas digitais 24V CC	19
Conexão de barra	Tomada
Modo operacional do controlador	Modo direto Trabalho de referência Operação do circuito aberto
Interface de tratamento	Atuadores com função de posicionamento
Tensão de funcionamento	20,4 - 30V CC
Tensão nominal de alimentação lógica CC	24 V
Faixa permissível da tensão lógica	± 10 %
Tensão nominal, alimentação de carga CC	24 V
Alimentação de carga perm.	± 10%
Classificação de corrente por saída	4450 mA
Indicadores de estado	LED (Estado)
Ethernet, número	1
Ethernet, protocolos suportados	TCP/IP
Interface USB	USB 2.0
Meio de armazenamento	microSD
Número total de eixos	6
Métodos de acionamento	TCP/IP
Sistemas cinemáticos suportados	Pórticos de 3 eixos X-Y-Z
Taxa de transmissão	10/100 Mbit/s
Faixa da tensão de operação CC	20.4 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V

Característica	Valor
Protocolo	Ethernet HTTP TCP/IP
Interface Ethernet	RJ 45 (tomada, 8 pinos)
Características das saídas lógicas digitais	Configurável Sem isolamento galvânico