

# Manómetro PAGN-40-1M-R18-1.6-CPA

Número de referência: 8178622

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor  |
|--|--|
| Taxa de indicação                      | 0 MPa...1 MPa                                      |
| De acordo com a norma                  | EN 837-1   |
| Tamanho nominal do tubo, manómetro     | 40   |
| Certificado                            | CPA  |
| Construção                             | Manómetro de Bourdon                               |
| Tipo de montagem                       | Instalação em linha                                |
| Meio de funcionamento                  | Gases inertes<br>Fluidos neutros                   |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | Sem acetileno<br>Sem oxigénio                      |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Fator de carga intermitente            | 0.66   |
| Classe de precisão de medição          | 1,6  |
| Nível de proteção                      | IP43   |
| Temperatura de armazenamento           | -40 oC...70 oC                                     |
| Temperatura do meio                    | -20 oC...60 oC                                     |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...60 oC                                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                         |
| Posição de conexão                     | Centrado atrás                                     |
| Conexão pneumática                     | R1/8   |
| Materiais em contacto com o meio       | Latão  |
| Material do punhão aparafusado         | Latão  |
| Material da caixa                      | PBT  |
| Material da janela de inspeção         | PS   |
| Cor da caixa                           | Preto  |
| Peso do produto                        | 60 g   |
| Escala                                 | Escala simples<br>MPa (exterior)                   |