



Porta de ligação CPX-IOT

Número de referência: 8069773

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 mm x 107 mm x 50 mm
Dimensão da largura	50 mm
Tipo de montagem	Com guia H
Peso do produto	130 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	95 % Não condensante
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 1 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 1 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Proteção contra contactos diretos e indiretos	PELV
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Diagnóstico através de LED	Modify Localização do módulo Estado da rede Estado de rede, porta 1 Estado de rede, porta 2 Fonte de alimentação para sistemas eletrónicos/sensores Fonte de alimentação de carga Falha no sistema Conexão à nuvem
Componentes de controlo	Interruptor DIP para restaurar o estado da entrega Interruptor rotativo para a configuração do modo operacional
Configuração do endereço IP	DHCP Estático através de servidor web

Característica	Valor
Interface do barramento de campo, protocolo	Ethernet OPC-UA
Interface do barramento de campo, tipo de conexão	Tomada
Interface de campo do barramento, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com D de acordo com EN 61076-2-101
Interface do barramento de campo, número de pinos/fios	4
Interface do barramento de campo, isolamento galvânico	sim
Interface do barramento de campo, taxa de transmissão	100 Mbit/s
Interface da Ethernet, tipo de conexão	Tomada
Interface Ethernet, protocolo	TCP/IP
Interface Ethernet, função	Ligação a MQTT Broker
Interface da Ethernet, tecnologia da conexão	M12 x 1, programado com D de acordo com EN 61076-2-101
Interface da Ethernet, número de pinos/fios	4
Interface Ethernet, taxa de transmissão	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Suporte de configuração	Servidor web integrado
Dados do CPU	256 MB RAM Dual Core 533 MHz
Tensão operacional nominal CC para eletrônica/sensores	24 V
Flutuações de tensão permissível para eletrônica/sensores	± 25 %
Consumo intrínseco da corrente na tensão operacional nominal para eletrônica/sensores	Tipicamente 80 mA
Falha na potência do tampão principal	10 ms