


Spindle axis ELGD-BS-KF-WD-100-1000-0H-10P-L

Numar piesa: 8192327

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	1000 mm
Dimensiune	100
Rezerva cursa	0 mm
Reactie de recul	0,15 mm
Diametrul fusului	10 mm
Pasul fusului	10 000058
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa liniara electromecanica cu surub cu bile
Tipul de motor	Motor pas cu pas Servomotor
Tipul de surub cu bile	Mecanism cu surub cu bile
Detectarea pozitiei	pentru senzori inductivi
Acceleratie max.	15 m/s ²
Turatie max.	8000 1/min
Viteza max.	1.33 m/s
Precizie de repetare	±0,01 mm
Ciclu de lucru	100%
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP30
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Energia de impact in pozitii de capat	1 mJ
Indicatie referitoare la energia de impact in pozitii de capat	La o viteza maxima a cursei de referinta de 0,01 m/s
Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly	347100 000057
Momente de gradul 2 ale suprafetei lz	2268000 000057
Cuplu fara sarcina la viteza maxima a procesului	0.083 Nm
Cuplu fara sarcina la viteza minima a procesului	0.026 Nm
Fora max. Fy	4400 N
Fora max. Fz	4400 N
Fora max. Fy axa totala	3236 N
Fora max. Fz axa totala	2250 N

Caracteristica	Valoare
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	18415 N
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	18415 N
Moment max. Mx	140 Nm
Max. Moment My	230 Nm
Moment max. Mz	220 Nm
Moment max. Mx axa totala	160 Nm
Moment max. axa mea totala	230 Nm
Moment max. Mz axa totala	191 Nm
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	645 Nm
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	720 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	720 Nm
Distanta dintre suprafata saniei si centrul ghidajului	47 mm
Fora radiala max. la arborele de transmisie	180 N
Fora max. de avans Fx	1100 N
Momentul de inertie torsional It	108900 000057
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.07554 000018
Momentul de inertie al masei JL pe kg de sarcina utila	0.02533 000018
Momentul de inertie al masei JO	0.05632 000018
Constanta de alimentare	10 000058
Durata de viata de referinta	5000 km
Interval de intretinere	Lubrifiere pe toata durata de viata
Masa in miscare	1185 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	2979 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	59 g
Deformatie dinamica (sarcina deplasata)	0,05 % din lungimea axei, maximum 0,5 mm
Deformatie statica (sarcina in stare de repaus)	0,1 % din lungimea axei
Cod de interfata actuator	T42
Material capac de inchidere	Aluminiu turnat sub presiune, vopsit
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material banda de protectie	otel inoxidabil aliaj inalt
Material capacul mecanism de actionare	Aluminiu turnat sub presiune, vopsit
Material ghidare sanie	Otel
Material sina de ghidaj	Otel
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat
Material piulita pentru ax	Otel
Material surub cu bile	Otel