


Cablu motor NEBM-H17G12-FH-2.5-Q9N-R3LEG14

Numar piesa: 8226143

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61984
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	0.558 kg
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza hibrid
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M21x1
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	12
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	12
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45 si capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	14
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	12
Conexiune electrica 2, tip de montare	cuplat
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...850 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...630 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	17.8 A
Rezistenta la supratensiune	6 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	potrivit pentru utilizarea in industria alimentara
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	57.5 mm
Diametrul cablului	11.5 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,3 mm
Ansamblu cablu	4 x 1,5 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)

Caracteristica	Valoare
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ² 1.5 mm ²
Capete de conductori	Conector pentru fire
Tip de protectie	IP20 IP69K
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...90 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-25 °C...80 °C
Categoria de supratensiune	III
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Material manta de cablu	TPE-E
Culoare manta de cablu	gri
Material manson de izolare	PP