


Posicionadores

CMSH-S-VDE1-S-A-AL-N14-C1N12-HA

Número de referência: 8097413

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Digita, posicionador eletropneumático
Modo de funcionamento	Atuação simples
Características do desenho	Saída pneumática 2 ventiladas
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	Através dos acessórios De acordo com VDI/VDE 3845
Princípio de medição do medidor de potência linear	Potenciômetro
Taxa de detecção	0 deg...115 deg
Ecrã	Ecrã LED, por Software 90° giratório
Opções de configuração	Através do ecrã e de botões de pressão
Tempo de ciclo	20 ms
Altura de trabalho nominal	≤ 2000 m NHN
Categoria de sobretensão	II
Pressão operacional	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível Tamanho máximo da partícula 40 μ m
Taxa de fluxo de ar em $\Delta p = 6$ bar	380 l/min
Conexão pneumática	1/4 NPT
Proteção contra inversão da polaridade	sim
Resistência da conexão	3 kOhm...80 kOhm
Entradas analógicas, faixa do sinal	4 - 20 mA com HART
Entradas analógicas, impedância de entrada	480 Ohm a 20 mA
Entradas analógicas, proteção contra sobrecarga	< 65 mA
Entradas analógicas, isolamento galvânico	Sim
Características de entrada	1x de acordo com IEC 61131-2, tipo 3
Entradas digitais, proteção de polaridade reversa	Sim
Entradas digitais, isolamento elétrico	Sim
Entradas digitais, proteção de sobrecarga	33V

Característica	Valor
Ligação elétrica 1, função	Entrada analógica Entrada digital Sensor de rota/ângulo externo
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Bloco de terminal
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Terminal acionado por mola
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	7
Conector do cabo	2 x 1/2 NPT
Comprimento máx. da linha	30 m para sensor de posição Blindado
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Observação sobre a temperatura ambiente	Display: -30 - 80°C
Temperatura de armazenamento	-40 oC...80 oC
Categoria climática	1K5 de acordo com a EN 60721 para armazenamento 4K3 de acordo com a EN 60721 para a operação
Nível de proteção	IP66 IP67
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 1 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Nível de contaminação	3
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Material da caixa	Alumínio, termolacagem
Material da janela de inspeção	PC
Material do eixo	Aço inoxidável de liga alta
Material de acoplamento	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material de vedações	EPDM NBR VMQ
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Peso do produto	2640 g