

Módulo eletrônico VMPA14-FB-EMG-8-S

Número de referência: 8108547

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Subtensão das válvulas
N.º máx. de posições da válvula	4
N.º máx. de bobinas solenoide	7
Parametrização	Failsafe por canal Condições por canal Modo de repouso por canal Controlo
Proteção contra inversão da polaridade	sim
Faixa de tensão operacional CC eletrónica/sensores	18 V...30 V
Faixa de tensão operacional para tensão de carga CC	18 V...30 V
Consumo intrínseco de corrente na tensão de carga	6.5 mA
Consumo intrínseco de corrente na tensão operacional	17 mA
N.º máx. de saídas	7
Número máx. de entradas	1
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	58 mA a 24 ms
Corrente nominal com redução da corrente	25 mA após 24 ms
Isolamento elétrico entre o canal e o barramento interno	Sim
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	30 g
Controlo elétrico	Barramento de campo
Material da caixa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS