


Amortecedores
DYSS-4-4-Y1F-G2
Número de referência: 8111391

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Curso	4 mm
Amortecimento	Auto-ajustável
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	1 m/s
Tempo de reposição à temperatura ambiente	0.2 s
Tempo de reposição na temperatura ambiente mín.	1 s
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Curso do amortecimento	4 mm
Força de paragem máx.	100 N
Torque de aperto máx.	1 Nm
Absorção de energia máx. por curso	0.8 J
Consumo máx. de energia por hora	5500 J
Energia residual máxima	0.006 J
Força de reposição	0.7 N
Força de inserção mín.	4.5 N
Peso do produto	4.5 g
Faixa de massas	1.7 kg
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço de alta liga
Material da biela	Aço de alta liga