

Bobina do solenoide VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Número de referência: 8114135

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Consumo de energia necessário	16 mA
Classe de isolamento	H
Potência de entrada máx. Pi	1,2W
Tensão de entrada máx. Ui	32 V
Corrente de entrada máx. Ii	0,2 A
Características da bobina	14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Capacidade efetiva interna Ci	0 µF
Indutância interna efetiva Li	0 mH
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Autoridade emissora do certificado	GYJ20.1094X
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex ia IIIC T95 °C/T80 °C Db
Ex-temperatura ambiente	T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +65 °C T6, T80 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Peso do produto	330 g
Ligação elétrica	Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS