

# Pórtico da superfície planar YXCF-1-B

Número de referência: 8122266

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                          | Valor                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformidade necessária para as superfícies de montagem | 0.1 mm/m                                                                        |
| Posição de montagem                                     | Horizontal                                                                      |
| Construção                                              | Pórtico de superfície plana<br>Com módulos de acionamento elétrico e pneumático |
| Ciclo de funcionamento                                  | 100%                                                                            |
| Em conformidade com LABS                                | VDMA24364 zona III                                                              |
| Temperatura de armazenamento                            | -20 oC...60 oC                                                                  |
| Humidade relativa                                       | 0 - 90%                                                                         |
| Nível de proteção                                       | IP40                                                                            |
| Temperatura ambiente                                    | 5 oC...45 oC                                                                    |
| Intervalo de manutenção                                 | 2500 km                                                                         |
| Observação sobre os materiais                           | Em conformidade com a RoHS                                                      |
| Material da placa do adaptador                          | Alumínio anodizado                                                              |
| Material do suporte de montagem                         | Aço inoxidável de liga alta                                                     |
| Material das correntes de energia                       | Reforçado com PA                                                                |