


Garra angular DHWC-6-A

Número de referência: 8125286

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Ângulo de abertura máx.	30 deg
Precisão de repetição da garra	0.1 mm
Número de mordentes	2
Sistema de acionamento	Pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	Ângulo
Retenção de força de aderência	Sem
Construção	Direção de conexão lateral Sequência de movimentos conduzida pela força
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Frequência máx. de operação da garra pneumática	3 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	4 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	7 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Binário de fixação total em 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), na abertura	7.3 Ncm
Torque de aderência total em 6 bar, fecho	5.4 Ncm
Momento de inércia	0.009 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	18 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	0.3 Nm
Torque máximo no mordente My, estático	0.3 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	0.3 Nm

Característica	Valor
Peso do produto	22 g
Tipo de montagem	Alternativa: Montagem direta por orifício de passagem Montagem direta através da rosca
Conexão pneumática	M3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material do mordente	Aço de alta liga