


Unidade do operador CDSA-D3-RV

Número de referência: 8126915

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º de teclas de função	20
Número dos LEDs do sistema	5
Ecrã	Ecrã LCD Com luz posterior
Propriedades do ecrã	Touchscreen
Tamanho do ecrã	7"
Componentes de controlo	Teclado sensível ao toque Unidade de controlo de lançamento Botão de paragem de emergência
Corrente de entrada	$\leq 5,6$ A
Faixa da tensão de operação CC	19.2 V...30 V
Resolução do ecrã	WSVGA, 600x1024 Pixel
Certificado	CCC Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Marca KC	KC-EMV
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva das Máquinas da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV de acordo com a normativa do Reino Unido para as máquinas De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Autoridade emissora do certificado	UL E239998
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	5 - 95%
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Com a ficha USB fechada Quando montado
Classe de proteção	III
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC
Peso do produto	950 g
Consumo de potência elétrica	12 W

Característica	Valor
Atribuição do endereço de IP	FCT DHCP
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Falha na potência do tampão principal	10 ms
Altura de trabalho nominal	<= 2000 m NHN
Fonte de alimentação, função	Controlo de lançamento Paragem de emergência Fonte de alimentação
Fonte de alimentação, tipo de conexão	Borne isolante
Fonte de alimentação, tecnologia de conexão	Borne isolante de 12 pinos, 2 em série
Fonte de alimentação, número de pinos/fios	12
Fonte de alimentação, pinos/fios atribuídos	6
Interface USB, tecnologia de conexão	USB 2.0 tipo A
Interface Ethernet, protocolo	TCP/IP
Interface Ethernet, função	Diagnóstico Conexão de rede ao circuito alugado Parametrização
Interface da Ethernet, tipo de conexão	Tomada
Interface da Ethernet, tecnologia da conexão	RJ45
Interface da Ethernet, número de pinos/fios	8
Interface Ethernet, taxa de transmissão	100 Mbit/s
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	ABS
Dimensões L x C x A	212 mm x 251 mm x 73 mm
Observação sobre o limite de corrente aos 40°C	10 - 1000 mA em cada produto para paragem de emergência < 500 mA para unidade de controlo de libertação
Categoria de utilização	DC-13, paragem de emergência
Valor característico de vida útil B10D, componente parcial	0,25 milhões de SP, paragem de emergência 1 Mio SP, unidade de controlo de lançamento