

# Amortecedores DYEF-G8-M5-Y1F

Número de referência: 8160235

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | M5                                                                                           |
| Curso                                  | 2.8 mm                                                                                       |
| Amortecimento                          | Anéis/almofadas de amortecimento elástico em ambas as extremidades com batente fixo metálico |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                  |
| Deteção de posição                     | Sem                                                                                          |
| Velocidade máx. de impacto             | 0.8 m/s                                                                                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                              |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| Temperatura ambiente                   | 0 oC...60 oC                                                                                 |
| Curso do amortecimento                 | 2.8 mm                                                                                       |
| Torque de aperto máx.                  | 0.8 Nm                                                                                       |
| Absorção de energia máx. por curso     | 0.02 J                                                                                       |
| Peso do produto                        | 7.6 g                                                                                        |
| Tipo de montagem                       | Com manga roscada                                                                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                   |
| Material de vedações                   | NBR                                                                                          |
| Material da caixa                      | Aço de alta liga                                                                             |