

Sensor
SKDA-50-AB-G2
Número de referência: 8161504

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de medição da força	0 kN...50 kN
Taxa de calibração	-4 kN...54 kN
Carga limite	75 kN
Faixa da tensão de operação CC	10 V...30 V
Saída analógica	4 - 20 mA
Precisão da saída analógica em $\pm$ %FS	0.2 %FS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Aço inoxidável de liga alta
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas.
Peso do produto	1,5 kg
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Nível de proteção	IP67
Ligação elétrica	5 pinos Programação A Tomada M12 x 1
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido