

Filter s regulačným ventilom PCRP-64-G12-7-C-R1-VC-T31

Číslo dielu: 8195736

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | 64 |
| Konštrukčný rad | P |
| Ochrana proti manipulácii | Regulačná skrutka s kontramaticou |
| Montážna poloha | zvisle +/- 5° |
| Jemnosť filtra | 5 ľm |
| Odpúšťanie kondenzátu | plnoautomatické |
| Konštrukcia | Filter s regulačným ventilom s manometrom |
| Zodpovedá norme | NACE MR0175/ISO 15156 (teleso a nádobka) |
| Max. množstvo kondenzátu | 30 ml |
| Funkcia regulátora | s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním |
| Indikácia tlaku | G1/4 pripravený |
| Prevádzkový tlak | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar |
| Rozsah regulácie tlaku | 0.5 bar...7 bar |
| Max. tlaková hysteréza | 0.02 MPa 0.2 bar 2.9 000032 |
| Max. menovitý prietok | 2920 l/min |
| Normálny menovitý prietok | 2150 l/min |
| Ochrana proti výbuchu | Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota | -10 °C...60 °C |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Teplota média | 0 °C...60 °C |
| Teplota okolia | 0 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2230 g |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Spôsob upevnenia | Montáž do vedenia |
| Prípoj manometra | G1/4 |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/2 |
| Pneumatický prípoj 2 | G1/2 |
| Pneumatický prípoj 3 | G1/8 |
| Materiál držiaka filtra | POM |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál upevňovacieho uholníka | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál pružiny | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál filtra | PE |
| Materiál telesa | Ušľachtilá oceľová liatina |
| Číslo materiálu telesa | 1.4409/CF3M(316L) |
| Materiál regulačnej skrutky | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál nádoby | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Číslo materiálu nádoby | 1.4409/CF3M (316L) |