

Vákuová sacia tryska - patróna OASP-G4-14-L3-UA

Číslo dielu: 8199155

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	1.4 s
Typ konštrukcie tlmiča hluku	otvorený
Charakteristika ejektora	Vysoký sací objem
Integrovaná funkcia	Otvorený tlmič hluku
Konštrukcia	Vákuová sacia dýza 3-stupňová
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	0.8 MPa 8 bar 116 psi
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Prevádzkový tlak pre max. vákuum	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Max. vákuum	81 s
Menovitý prevádzkový tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Max. sací objem proti atmosfére	245 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.37 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky ponikovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota média	0 °C...60 °C
Odporúčania pre čistenie	Mydlový lúh (okrem tlmičov)
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	60 dB(A)
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	123 g
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie závitom
Materiál tesnení	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tlakovej dýzy	PA-zosílený
Materiál tlmiča hluku	PA-zosílený PU-pena
Materiál trysky	PA-zosílený
Montážna poloha	ľubovoľná