

Zapínací ventil MS6-EE-1/2-V24-AD7-B

Číslo dielu: 8201357

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	MS
Veľkosť	6
Rozmer rastra	62 s
Konštrukcia	Sedlový ventil, elektricky ovládaný
Spôsob ovládania	elektrický
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Indikácia tlaku	so snímačom tlaku s LCD displejom
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
Prekrytie	negatívne prekrytie
Hodnota C	21.33 l/sbar
Hodnota b	0.52
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	5000 l/min
Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4000 l/min
Parametre cievky	24 V DC: 2,3 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Čas zapnutia	29 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 7 podľa normy ISO 14644-1
Teplota média	0 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Spôsob upevnenia	s držiakom na stenu/plochým držiakom

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	s príslušenstvom
Hmotnosť výrobku	490 g
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Elektrický prípoj	Tvar C podľa EN 175301-803
Indikácia stavu signálu	s príslušenstvom
Výber prídavnej funkcie	s tlmičom hluku
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál telesa	Zosílený PA