

# Vákuová prístavka OGVM-80-S-N-G38F

Číslo dielu: 8211016

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnanie prístavky                   | 7.6 s                                                        |
| Min. polomer obrobku                           | 70 s                                                         |
| Menovitá šírka                                 | 8 s                                                          |
| Priemer prístavky                              | 80 s                                                         |
| Objem prístavky                                | 35 cm <sup>3</sup>                                           |
| Poloha prípojov                                | hore                                                         |
| Montážna poloha                                | ľubovoľná                                                    |
| Tvar prístavky                                 | okrúhla, plochá                                              |
| Prevádzkový tlak                               | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi  |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                              |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                   |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364-A1/A2-L                                            |
| Teplota okolia                                 | -20 °C...80 °C                                               |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 225 N                                                        |
| Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku  | 113 N                                                        |
| Hmotnosť výrobku                               | 60 g                                                         |
| Spôsob upevnenia                               | cez prípoj vákua                                             |
| Prípoj vákua                                   | Vnútorný závit G3/8                                          |
| Farba                                          | čierna                                                       |
| Shore tvrdosť                                  | 60 +/- 5                                                     |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                 | Hliníková tvárna zliatina                                    |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS                                               |
| Materiál prístavky                             | NBR                                                          |