

Ventosa
OGVN-35-A-U-G14
Número de referência: 8204819

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	9,5 mm
Largura nominal	5 mm
Diâmetro da ventosa	35 mm
Volume de sucção	4,4 cm ³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0,95 bar...0 bar -13,775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0,7 bar -10,15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	10 oC...45 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	39,5 N
Peso do produto	13 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	Azul/azul claro
Dureza da margem	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	PUR