


Vodilo EAGF-V2-KF-50-400

Številka dela: 2784184

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Hod	400 mm
Reverzijska zračnost	0 l'm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila Fy	1260 N
Največja sila Fy, statična	1600 N
Največja sila	1260 N
Največja sila Fz, statična	1600 N
Največji moment Mx	65 Nm
Največji moment Mx, statičen	83 Nm
Največji moment My	70 Nm
Največji moment My, statičen	89 Nm
Največji moment Mz	70 Nm
Največji moment Mz, statičen	89 Nm
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	3975 g
Teža izdelka	6019 g
Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm	46 mm
Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda	4.3 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material jarmove plošče	Jeklo