Fixare liniar-oscilanta
CLR-50-20-G-P-A-K11-R8

Numar piesa: 535501



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa totala	41 mm
Ø piston	50 mm
Filet tije piston	M10
Cursa de prindere	20 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	oricare
Structura constructiva	Piston Tija de piston Teava cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Directia de pivotare	drept
Variante	Protectie contra stropilor de sudura Protectie la praf
Presiune de lucru	2 bar...10 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Forta efectiva de strangere la 0,2 MPa (2 bari, 29 psi)	271 N
Forta efectiva de strangere la 0,4 MPa (4 bari, 58 psi)	508 N
Forta efectiva de strangere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	716 N
Cuplu de strangere max., surub deget strangere	47 Nm
Forta teoretica de prindere la 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	990 N
Greutate produs	1690 g
Tipul de montare	optional: cu orificiu de trecere cu filet interior cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/8
Material raclor	PPS
Material suruburi cu brida	Otel

Caracteristica	Valoare
	galvanizat
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat cu strat de acoperire
Material garnituri	Cauciuc nitrilic TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant
Material tija de piston	cu strat de acoperire Otel inoxidabil
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant