Linearno-zasučno vpenjalo
CLR-50-20-G-P-A-K11-R8

Številka dela: 535501



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Skupni hod	41 mm
Premer bata	50 mm
Navoj batnice	M10
Vpenjalni hod	20 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Smer zasuka	ravna oblika
Različice	zaščita proti brizganju pri varjenju protiprašna zaščita
Delovni tlak	2 bar...10 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Učinkovita vpenjalna sila pri 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	271 N
Učinkovita vpenjalna sila pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	508 N
Učinkovita vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	716 N
Največji pritezni moment vijaka vpenjalnega prsta	47 Nm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)	990 N
Teža izdelka	1690 g
Način pritrditve	izbirno: s prehodno izvrtino z notranjim navojem z opremo
Pnevmatični priključek	G1/8
Material strgala	PPS
Material veznih vijakov	Jeklo

Značilnost	Vrednost
	pocinkano
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina s prevleko
Material tesnil	Nitrilni kavčuk TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirano
Material batnice	s prevleko visoko legirano nerjavno jeklo
Material cevi valja	gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirano