

Senzor SKDA-0.8-AB-G2

Numar piesa: 8176314

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Domeniul de masurare a fortei	0 kN...0.8 kN
Interval de calibrare	-0.2 kN...1 kN
Sarcina limita	1.5 kN
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Iesire analogica	4 - 20 mA
Precizie iesire analogica in $\pm$ %FS	0.2 %FS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat otel inoxidabil inalt aliat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Greutate produs	0.2 kg
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Tip de protectie	IP67
Conector electric	5 pini Codare A Priza M12x1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK