

Prirobnični manometer PAGN-P-50-1.6M-G14-CPA

Številka dela: 8178629

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 MPa...1.6 MPa
V skladu s standardom	EN 837-1
Nazivna velikost manometra	50
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	2,5
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura skladiščenja	-40 °C...70 °C
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbta strani, na sredini
Pnevmatični priključek	G1/4
Materiali v stiku z medijem	medenina
Material čepa za pravitje	Medenina
Material ohišja	ABS
Material opazovalnega okenca	SAN
Material pritrdilnega obroča	Jeklo
Material vijakov	jeklo
Barva ohišja	črna
Teža izdelka	100 g
Številčnica	Enojna številčnica