


Unitatea robinet cu bila

VZBA-A-2-GGG-63-32T-F0507-V4V4T-PB240

Numar piesa: 8191876

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 3 cai Cilindru oscilant
Tip de actionare	pneumatic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp2
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F0507
Dimensiunea nominala DN	50
Functie de ventil	3/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune de lucru	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Presiune nominala armatura PN	63
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	68 Nm
Pe baza standardului	EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~] Gaze inerte Apa - lipsa vapori de apa lichide neutre alte medii de curgere, la cerere
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura medie	-10 °C...200 °C
Debit Kv Tip T colt	48.8 m³/h
Debit Kv Tip T, drept	100 m³/h
Temperatura de suprafata max. ansamblu	+105°C...+280°C T4...T2
Ansamblul grupului de explozie	IIC, IIIC

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material carcasa	1.4408
Material de etansare a scaunului	PTFE
Material garnituri	Ranforsat cu PTFE
Material bila	otel inoxidabil inalt aliat
Numar material bila	1.4408
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material arbore	1.4401
Greutate produs	18340 g
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Temperatura ambientala Ex	-10°C <= Ta <= +80°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune