

Vakuumska sesalna šoba - kartuša

OASP-G4-14-L2-UA

Številka dela: 8199153

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer Lavalove šobe	1.4 mm
Zasnova glušnika	odprt
Karakteristika ejektorja	visok sesalni volumski tok
Integrirana funkcija	glušnik, odprt
Konstruktivna zgradba	Vakuumska sesalna šoba 2-stopenjska
Delovni tlak za največji sesalni volumski tok	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Delovni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Delovni tlak za največji vakuum	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Največji vakuum	81 %
Nazivni delovni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Največji sesalni volumski tok proti atmosferi	160 l/min
Čas prezračevanja pri nazivnem delovnem tlaku	0.37 s
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Priloga za čiščenje	Milnica (razen glušnikov)
Raven zvočnega tlaka pri nazivnem delovnem tlaku	60 dB(A)
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	102 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev prek navoja
Material tesnil	NBR

Značilnost	Vrednost
Material lovilne šobe	Ojačan PA
Material glušnika	Ojačan PA PU-pena
Material šobe	Ojačan PA
Položaj vgradnje	poljubno