


Servomotor EMMH-AS-108-MKA-HS-S1M-T

Numar piesa: 8215358

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-30 °C...40 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	pana la 80°C cu declarare de -2%/°C
Inaltime max. de instalare	3000 m
Nota privind inaltimea max. de instalare	doar de la 1.000 m cu o reducere de -1,0% la 100 m
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 100 %
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	F
Temperatura max. de infasurare	155 °C
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Monitorizarea temperaturii	Transmiterea digitala a temperaturii motorului prin EnDat 2.2
Design motor conf. EN 60034-7	IM B14 IM V18
Pozitie de instalare	orice
Tip de protectie	IP69K
Concentricitate, coaxialitate, rotunjire axiala in conformitate cu DIN SPEC 42955	N
Material de echilibrare	G 2,5
Cuplu de prindere	<1,0% din cuplul de vârf
Durata de viata a rulmentilor in conditii nominale	20000 h
Codul interfetei motor Out	108C
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M17x0,75
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Nivel de poluare	2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic (cu exceptia marcării cu laser)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	Aprobat pentru contactul direct cu alimentele

Caracteristica	Valoare
Rezistentă la vibrații	conform EN 60068-2-6
Rezistentă la socuri	conform EN 60068-2-29 15 g/11 ms conform EN 60068-2-27
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Tensiune nominala de functionare CC	680 V
Tip de comutare infasurare	Stea, interior
Numarul de perechi de pini	5
Cuplu de stationare	5.9 Nm
Cuplu nominal	4 Nm
Cuplu maxim	19 Nm
Viteza nominala	2000 1/min
Turatie max.	7000 1/min
Turatie mecanica max.	7000 1/min
Acceleratie unghiulara	100000 rad/s ²
Putere nominala motor	840 W
Curent continuu de stationare	6.5 A
Curent nominal motor	4.5 A
Curent de varf	22.8 A
Constanta motorului	0.89 Nm/A
Constanta cuplului de stationare	0.92 Nm/A
Tensiune constanta faza-faza	59.5 mVmin
Rezistentă infasurari faza-faza	1.03 Ohm
Inductanta infasurarii faza-faza	5.3 mH
Inductanta longitudinala a infasurarii Ld (faza)	2.4 mH
Inductanta transversala a infasurarii Lq (faza)	2.7 mH
Constanta de timp electrica	5.2 ms
Constanta de timp termica	82 min
Rezistentă termica	0.77 K/W
Flansa de masurare	300 x 300 x 30 mm, otel
Moment de inertie de masa pentru rotor	3.57 kgcm ²
Momentul de inertie total de iesire	3.57 kgcm ²
Greutate produs	7300 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	137 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	685 N
Traductor de pozitie a rotorului	Encoder absolut, multi turn
Denumire producator al traductorului de pozitie a rotorului	EQI 1331
Traductor de pozitie a rotorului rotatii absolute detectabile	4096
Interfata senzorului de pozitie a rotorului	EnDat 22
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	inductiv
Tensiune de functionare CC a traductorului de pozitie a rotorului	5 V
Traductor de pozitie a rotorului domeniu de tensiune de functionare CC	3.6 V...14 V
Traductor de pozitie a rotorului, valori de pozitie per rotire	524288
Rezolutie traductor de pozitie a rotorului	19 bit
Traductor de pozitie a rotorului, exactitatea sistemului, masurarea unghiului	-65 arcsec...65 arcsec
MTTF, subcomponenta	190 ani, traductor de pozitie rotor