

Precizni prigušno-nepovratni ventil GRP-70-PK-3

Broj artikla: 10802

FESTO

služi za precizno podešavanje protočne količine, sa povratnom funkcijom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Okretno dugme sa skalom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	40,7 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	88 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Material housing	PA ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak od 2 do 1	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	20 ... 60 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	127 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	48 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR PVC
Material bracket	Aluminijumska legura za kovanje
Material PK connections	Aluminijumska legura za kovanje Mesing
Material screws	Čelik