


Cablu motor NEBM-SF1W31-E-5-N-LE24

Numar piesa: 8219832

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	DIN 47100
Utilizarea conforma cu destinatia	Cablul de legatura conecteaza dispozitivele de camp (senzori, actuatori) cu controllerele.
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	1480 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, nota privind priza de cablu	90°
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare F1
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	31
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare rapida
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	24
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	24
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...50 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ecranare	da
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Adecvat pentru uz in lantul energetic
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	23.1 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	33 mm
Diametrul cablului	4.6 mm
Ansamblu cablu	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	AWG23 AWG28
Capete de conductori	Conector pentru fire

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție	IP20
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-5 °C...70 °C
Temperatura ambientală cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Temperatura de depozitare	-5 °C...70 °C
Marca CE (consultați Declarația de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultați Declarația de conformitate)	conform reglementărilor UK RoHS (UK-R)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manta de cablu	PUR
Culoarea carcasei	negru