



Pneumatski ventil VL/O-3-1/8-B-NPT

Broj artikla: 10840

FESTO

U zavisnosti od izbora priključaka, normalno otvoren ili normalno zatvoren



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	Pneumatski
Širina	26 mm
Normalni nazivni protok	500 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	5 mm
Mera mreže	27 mm
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno
Smer protoka	reverzibilno
Overlap	Underlap
Pilot pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pritisak upravljanja	1 ... 10 bar
Maks. frekvencija prekidača	12 Hz
Vreme isključenja	10 ms
Vreme uključenja	4 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj letvi sa prolaznim otvorom po izboru:
Priključak, upravljački vazduh 110	1/8 NPT
Priključak, upravljački vazduh 12	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 11	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Pneumatski priključak 3	1/8 NPT
Pneumatski priključak 33	1/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak