


Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1B2

Číslo dielu: 8033714

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Spôsob ovládania	elektrický
Konštrukčná šírka	42 s
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	1800 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Prevádzkové napätie	24V DC
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Menovitá šírka	8 s
Rozmer rastra	43 s
Funkcia odvetrávania	cez dosku pre samostatné pripojenie
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 5599-1
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Prekrytie	pozitívne prekrytie
Riadiaci tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Vhodnosť pre vákuum	nie
Hodnota b	1.7
Hodnota C	7.718 l/sbar
Prietok ventilu	1700 l/min
Prietokový ventil na doske pre samostatné pripojenie	1400 l/min
Prietokový ventil, pneumaticky zreťazený s optimálnym prietokom	1600 l/min
Prietokový ventil, pneumaticky zreťazený	1400 l/min

Charakteristický znak	Hodnota
Max. frekvencia spínania	1 Hz
Čas vypnutia	52 ms
Čas zapnutia	21 ms
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	24 V DC: 3,3 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	1 Nm
Hmotnosť výrobku	407 g
Elektrický prípoj	Tvar B
Spôsob upevnenia	na prípojovaciu dosku
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 1	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 2	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 3	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 4	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 5	Prípojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-1
Rozhranie nepriameho riadenia	podľa ISO 15218
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál skrutiek	Oceľ