

Plastično crevo PUN-CM-10-SW

Broj artikla: 130817

FESTO

Standardna O.D creva, za Qsa utične priključke, poliuretan (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno). Antistatično.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	10 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	60 mm
Unutrašnji prečnik	7 mm
Min. radijus savijanja	30 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Površinski otpor	0,01 ... 10 MOhm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,05158 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 10 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-U(PU)