



Ugaona hvataljka DHWS-32-A-NC

Broj artikla: 1310183

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Maks. tačnost zamene	$\leq 0,2$ mm
Maks. ugao otvaranja	40 deg
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Tačnost ponavljanja, hvataljka	$\leq 0,04$ mm
Broj prstiju hvataljke	2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Funkcija hvataljke	Ugao
Osiguranje prihvatne sile	kod zatvaranja
Konstruktivna struktura	Poluga
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	4 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija hvataljke	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	88 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	55 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Moment inercije	1,63 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	120 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	6 Nm
Težina proizvoda	462 g
Vrsta pričvršćenja	Unutrašnji navoj i rukav za centriranje sa prolaznim otvorom i centriranjem po izboru:
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover cap	PA
Material housing	Aluminijumska tegura za kovanje tvrdo eloksirano
Material gripper jaws	visokolegirani čelik