


Ručni klizni ventil VBOH-32-G38

Broj dela: 1482679

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok	2201 l/min
Nominalna širina	9.9 mm
Radni pritisak	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimenzija mrežice	39.5 mm
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Zasun sa rukavcem
Vrsta upravljanja	direktni
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Sila aktiviranja	41 N
Težina proizvoda	70 g
Materijal navojnog rukavca	Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR