


# Komplet nabranog meha EADB-V2-80-S301-400

Broj artikla: 1489409

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	93 mm
Veličina	80
Područje hoda	301 ... 400 mm
Produženje klipnjače	104 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet za meh sa spojenom odzrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medijume	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	226 g
Težina proizvoda	423 g
Vrsta pričvršćenja	podizno sa navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material adapter components	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nerđajući