


# Elektromagnetni ventil

## VZWP-L-M22C-N34-250-2AP4-40

Broj artikla: 1489983

FESTO

Servo-controlled, with piston, NPT3/4" connection.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	predupravljani klipni sedišni ventil
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	Kalem preferirano gore
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	3/4 NPT
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803 četvorougaooni oblik
Nazivni prečnik	25 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smer protoka	nije reverzibilno
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi neutralne tečnosti dalji mediji na zahtev
Nazivni pritisak procesnog ventila	40
Differential pressure (MPa)	0,05 MPa
Razlika pritiska	0,5 bar
Differential pressure (psi)	7,25 psi
Parametri kalema	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 10,5 VA, snaga držanja 8 VA
Klasa izolacije	H
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Trajanje uključenosti	100 %
Vrsta upravljanja	predupravljano
Pressure of medium	0,05 ... 4 MPa
Pritisak medijuma	0,5 ... 40 bar
Pressure of medium psi	7,25 ... 580 psi
Maks. viskozitet	22 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 35 °C
Propusnost prema EN 12266-1	A
Protok Kv	8,2 m <sup>3</sup> /h
Normalni nazivni protok	8.750 l/min
Vreme uključenja	130 ms
Vreme isključenja	300 ms
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Liveni mesing
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	NBR
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući

Svojstvo	Vrednost
Broj materijala, vijak	1.4301
Težina proizvoda	1.500 g
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress