

Nadstavba koncových snímačov SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2

Číslo dielu: 8182180

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetické jazýčkové relé
Rozsah snímania	0 stupeň...90 stupeň
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Spínací výstup	kontaktný
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač, jedнопólový
Max. výstupný prúd AC	180 mA
Max. výstupný prúd DC	250 mA
Max. spínací výkon AC	5 W
Max. spínací výkon DC	5 W
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...120 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...175 V
Mikrospínač - typ	Hamlin 59140-030
Elektrický prípoj	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	10
Pripojiteľný menovitý prierez vodiča	0.25 000013...2.5 000013
Konektor kábla	M20x1,5
Rozmery Š x D x V	130 mm x 85 mm x 128 mm 130 mm x 85 mm x 138 mm 130 mm x 85 mm x 158 mm 147 mm x 85 mm x 128 mm 147 mm x 85 mm x 138 mm
Miesto pripojenia pre pozicionér a snímač polohy zodpovedá norme	VDI/VDE 3845 veľkosť AA 1 VDI/VDE 3845 veľkosť AA 2 VDI/VDE 3845 veľkosť AA 3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	460 g
Farba telesa	čierna

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál hriadeľa	PA
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ
Materiál upevňovacieho uholníka	PA
Materiál rozperného krúžka	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál ochranného krytu	PC
Indikácia spínacieho stavu	optický
Indikátor polohy	žltá / červená
Nastavovací rozsah snímania uhla	0 stupeň...90 stupeň
Skladovacia teplota	-20 °C...50 °C
Druh krytia	IP66 IP67
Trieda krytia	II
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 1 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 1 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Stupeň znečistenia	3