



Pljosnati cilindar DZH-20- -PPV-A

Broj artikla: 150294

FESTO

Osigurano od zakretanja, za beskontaktno očitavanje sa obostrano podesivim prigušenjem u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja sa i bez dodatnih elemenata za pričvršćenje.



Prikaz primera

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 1 ... 320 mm |
| Prečnik klipa | 20 mm ekvivalentni prečnik |
| Maksimalni ugao uvrtnja klipnjače +/- | 2,6 deg |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | Ovalni klip |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Dužina prigušivanja | 17 mm |
| Maks. obrtni moment osiguranja od zakretanja | 0,6 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 158 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 188 N |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 15 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 230 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijum |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Aluminijum |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |