

Uložni cilindar EGZ-10-5

Broj artikla: 15036

FESTO

Sa prolaznim spoljašnjim navojem uzduž celog kućišta cilindra.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	5 mm
Prečnik klipa	10 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	1,5 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42 N
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem sa kontra maticom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Mesing Niklovano
Material piston rod	visokolegirani čelik