

# Beskontaktni prekidač SIEN-M30NB-PS-K-L

Broj artikla: 150442

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost   |
|--|--|
| Odgovara standardu                                   | EN 60947-5-2   |
| Dozvola  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)                 | prema EU-EMV-smernici  |
| Materijal - napomena                                 | RoHS komformnost   |
| Nominalni uklopni razmak                             | 15 mm  |
| Osiguran uklopni razmak                              | 12,15 mm   |
| Faktori redukcije                                    | Aluminijum = 0,5<br>Nerđajući čelik St 18/8 = 0,85<br>Bakar = 0,43<br>Mesing = 0,53<br>Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline                                  | -25 ... 70 °C  |
| Tačnost ponavljanja                                  | 0,75 mm  |
| Digitalni izlaz                                      | PNP  |
| Funkcija sklopnog elementa                           | Radni kontakt  |
| Histerezis   | ≤ 1,65 mm  |
| Maks. frekvencija prekidača                          | 700 Hz   |
| Maks. izlazna struja                                 | 200 mA   |
| Pad napona   | ≤ 2 V  |
| Otpornost na kratak spoj                             | u taktu  |
| Područje pogonskog napona DC                         | 11 ... 30 V  |
| Preostala talasnost                                  | +/- 20 %   |
| Struja praznog hoda                                  | ≤ 10 mA  |
| Zaštita od zamene polova                             | za sve električne priključke   |
| Električni priključak                                | 3-polni<br>Kabl  |
| Dužina kabla   | 2,5 m  |
| Material cable sheath                                | TPE-U(PUR)   |
| Veličina   | M30x1,5  |
| Vrsta pričvršćenja                                   | sa kontra maticom  |
| Prítezni moment                                      | 40 Nm  |
| Način ugradnje                                       | nije poravnano   |
| Težina proizvoda                                     | 150 g  |
| Material housing                                     | Mesing<br>PBTP<br>hromirano  |
| Indikacija stanja                                    | LED žuti   |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 70 °C   |
| Mehanička zaštita                                    | IP67   |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                        | 0,8 kV   |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L   |
| Stepen zagađenja                                     | 3  |