


Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/4-RS-B

Broj artikla: 151175

FESTO

Sa narezanim vijkom i kontramaticom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Spoljašnji navoj G1/4
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	610 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	450 ... 820 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.200 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	885 ... 1615 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni prečnik	6 mm
Maks. pritezni moment	11 Nm
Težina proizvoda	59 g
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	Cink