

# Paralélna montážna sada EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Číslo dielu: 8216604

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	110
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	794.1 kg.mm <sup>2</sup>
Prenešiteľný krútiaci moment	25 Nm
Hmotnosť výrobku	7200 g
Kód rozhrania akčného člena	C80-19
Kód rozhrania vstupu motora	108C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS