



Kábel motora NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24

Číslo dielu: 8219831

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	DIN 47100
Používanie v súlade s určením	Spojovacie vedenie spája zariadenia vo výrobe (snímače, akčné členy) s riadiacimi jednotkami.
Označenie potrubia	bez držiaka štítiku
Hmotnosť výrobku	890 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pokyny ku káblovému výstupu	90°
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec F1
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	31
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	24
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	24
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...50 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	3 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	23.1 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladení kábla	33 s
Priemer kábla	4.6 s
Štruktúra kábla	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Menovitý prierez vodiča	AWG23 AWG28
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...70 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-5 °C...70 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS (UK-R)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál plášťa kábla	PUR
Farba telesa	čierna