



# Kábel motora NEBM-SF1W31-E-5-N-LE24

Číslo dielu: 8219832

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovedá norme                                  | DIN 47100                                                                                     |
| Používanie v súlade s určením                    | Spojovacie vedenie spája zariadenia vo výrobe (snímače, akčné členy) s riadiacimi jednotkami. |
| Označenie potrubia                               | bez držáka štítiku                                                                            |
| Hmotnosť výrobku                                 | 1480 g                                                                                        |
| Elektrický prípoj 1, funkcia                     | Strana prevádzkového zariadenia                                                               |
| Elektrický prípoj 1, tvar                        | hranatý                                                                                       |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja                 | Zástrčka                                                                                      |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup              | priamy                                                                                        |
| Elektrický prípoj 1, pokyny ku káblovému výstupu | 90°                                                                                           |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika       | Pripojovací obrazec F1                                                                        |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl             | 31                                                                                            |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia            | Aretácia                                                                                      |
| Elektrický prípoj 2, funkcia                     | Strana riadenia                                                                               |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja                 | Kábel                                                                                         |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika       | otvorený koniec                                                                               |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl             | 24                                                                                            |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily          | 24                                                                                            |
| Rozsah prevádzkového napätia DC                  | 0 V...50 V                                                                                    |
| Menovité prevádzkové napätie DC                  | 24 V                                                                                          |
| Tienenie                                         | áno                                                                                           |
| Dĺžka kábla                                      | 5 m                                                                                           |
| Vlastnosť vedenia                                | vhodné do energetických reťazcov                                                              |
| Testovacie podmienky vedenia                     | Skúšobné podmienky na požiadanie                                                              |
| Polomer ohybu, pevné uloženie kábla              | 23.1 s                                                                                        |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladení kábla           | 33 s                                                                                          |
| Priemer kábla                                    | 4.6 s                                                                                         |
| Štruktúra kábla                                  | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup><br>8 x 0,08 mm <sup>2</sup>                                          |
| Menovitý prierez vodiča                          | AWG23<br>AWG28                                                                                |
| Zakončenia žíl                                   | Koncová dutinka kábla                                                                         |

| Charakteristický znak                       | Hodnota                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Druh krytia                                 | IP20                           |
| Pokyny k druhu krytia                       | v zmontovanom stave            |
| Teplota okolia                              | -5 °C...70 °C                  |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...70 °C                  |
| Skladovacia teplota                         | -5 °C...70 °C                  |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EÚ RoHS         |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa predpisov UK RoHS (UK-R) |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364 zóna III             |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                 |
| Materiál plášťa kábla                       | PUR                            |
| Farba telesa                                | čierna                         |