


Axiálna montážna sada EAMM-A-C50-10-110CA-S5

Číslo dielu: 8230185

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka | 68 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Prevodový pomer | 1:1 |
| Max. počet otáčok | 6500 1/min |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 100 % |
| Druh krytia | IP69K |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 34.8 kg.mm ² |
| Prenešiteľný krútiaci moment | 17 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1580 g |
| Kód rozhrania akčného člena | C50-10 |
| Kód rozhrania vstupu motora | 110CA |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |