

Povezovalni kabel NEBA-

Številka dela: 8078221

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Predvidena uporaba	Povezovalni kabel povezuje poljske naprave (senzorje, aktuatorje) s krmilniki.
Pogostost priključka	100
Teža izdelka	22 g...373 g
Napotek za uporabo	Izpolnjuje zahteve v skladu z IEC 61010-1 in 61010-2-202, zlasti za električne ventile Festo. Za napajanje ventilov Festo z električnim pogonom so dovoljeni samo energetsko omejeni tokokrogi z največjim tokom 4 A pri največji napetosti odprtega tokokroga 30 V DC.
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza kabel
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika, kotna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101 M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104 odprt konec Premer 8 mm, z oznako A v skladu s standardom EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	3 ...5
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	3 ...5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	zaskočni zaklep varovalo vijaka s šestkotnikom SW13 in vzdolžnim rebričenjem Varovalo vijaka s šestkotnikom SW9 in vzdolžnim rebričenjem
Električni priključek 1, dodelitev priključkov	Nožica 1 = BN Nožica 2 = WH Nožica 3 = BU Nožica 4 = BK Nožica 5 = GY
Električni priključek 1, prikaz	brez Prikaz stanja delovanja LED zelena Prikaz stanja preklopa LED rumena za NO kontakt PNP Prikaz stanja preklopa LED rumena za NO kontakt NPN
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote

Značilnost	Vrednost
Električni priključek 2, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika kotna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101 M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104 odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	3 ...5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	3 ...5
Območje delovne napetosti DC	0 Volt...250 Volt
Območje delovne napetosti AC	0 Volt...250 Volt
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Dolžina kabla	0.3 m...30 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige/robote odporno proti obrabi nizka oprijemljivost zavira gorenje in samougasljivo
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo Vzvojna trdnost: > 300 000 ciklov, ±270°/0,1 m Trajna upogibna trdnost: >50000 ciklov, polmer upogibanja 5 mm Energetska veriga: > 5 mio ciklov, polmer upogibanja 28 mm
Zgradba kabla	3 x 0,25 mm ² 4 x 0,25 mm ² 5 x 0,25 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 IP68 IP69K
Posebne lastnosti	Odpornost proti UV-svetlobi odporno proti hidrolizi odpornost proti hladilnim mazalnim snovem odpornost proti mikrobom odpornost proti olju odpornost proti ozonu
Uporaba na prostem	Mesta uporabe z neposredno klimatsko izpostavljenostjo na prostem, razred D1 v skladu z IEC 60654-1
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Napotek glede temperature okolice	-40–50 °C pri načinih uporabe UL Upoštevajte znižanje vrednosti
Temperatura okolice pri giblivi napeljavi kablov	-20 °C...85 °C
Napotek glede temperature okolice pri giblivi napeljavi kablov	-20–50 °C pri načinih uporabe UL
Temperatura skladiščenja	-25 °C...55 °C
Napotek glede temperature skladiščenja	kratkoročno za transport v embalaži -40–85 °C
Relativna zračna vlažnost	največ 93 % pri 40 °C
Nazivna višina uporabe	≤ 2000 m NHN
Kategorija prenapetosti	II
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Napotek glede materialov	Brez FCKW V skladu z RoHS brez kadmija brez halogenov brez estrov fosforjeve kisline
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	TPE-U(PUR)
Material varovala vijaka	Cinkova tlačna litina, nikljana
Material tesnil	FPM