


Prirubno pričvršćenje CRFNG-63

Broj artikla: 161849

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara standardu	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	680 g
Material mounting	visokolegirani čelik, nerđajući
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući